

Package Einhell EXPERT
TE-CS 18/150 Li - Solo
Layout in original size,
package 4color-process
+ Pantone 3517 C
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 315 mm
Height: 285 mm
Depth: 200 mm

Date: 04.01.2023



315 mm

200 mm


315 mm

200 mm

EXPERT TE-CS 18/150 Li - Solo



1. Einfache und werkzeuflöse Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel. 2. Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt für optimale Kontrolle und freie Sicht auf den Schnittbereich. 3. Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten mit großen Softgrip-Flächen. 4. Optimale Ausleuchtung des Schnittbereichs durch hochwertige LED. 1. Simple tool-free adjustment of cut depth and tilt angle. 2. Blade positioned on the right-hand side for optimum control and a clear view of the cutting area. 3. Small, light and handy - with large softgrip surfaces for comfortable operation. 4. High-quality LED for optimum illumination of the cutting area. 1. Réglage aisé et sans outil de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison. 2. Hôte de la scie positionnée du côté droit permettant un contrôle parfait et une vue dégagée sur la zone de coupe. 3. Petite, légère et maniable pour un travail agréable avec de grandes surfaces Softgrip. 4. Éclairage optimal de la zone de coupe par un LED de grande qualité. 1. Regolazione semplice e senza utensili della profondità di taglio e dell'angolo di inclinazione. 2. Lama posizionata sulla destra per avere un controllo ottimale e la visuale libera sull'area di taglio. 3. Piccolo, leggero e maneggevole - per lavorare in piena comodità grazie alle ampie superfici con Softgrip. 4. Illuminazione ottimale dell'area di taglio grazie a LED di alta qualità. 1. Ajuste sencillo y sin herramienta de la profundidad de corte y del ángulo de inclinación. 2. Hoja de la sierra en el lado derecho para controlar y visualizar de manera óptima el área de corte. 3. Pequeño, ligero y práctico, para trabajar con comodidad con amplias superficies con revestimiento Softgrip. 4. Iluminación óptima del área de corte mediante LED de alta calidad. 1. Простая регулировка глубины реза и угла наклона без использования инструментов. 2. Расположение с правой стороны пильного полотна для оптимального контроля и обзора области реза. 3. Небольшое, легкое и удобное устройство - с большими поверхностями, покрытыми мягкой оболочкой, для приятной работы. 4. Оптимальное освещение области реза с использованием высококачественных светодиодов. 1. Enkel och verktygsfritt inställning av sågdjup och lutningsvinkel. 2. Sägbladet positionerat på höger sida för optimal kontroll och fri sikt över sågningszonen. 3. Liten, lätt och behändig - för komfortabelt arbete med stora softgrip-handtag. 4. Optimal belysning inom sågningszonen med högkvalitativt ljus. 1. Bezprzędziowa, prosta regulacja głębokości cięcia oraz kąta nachylenia. 2. Tarcza pilarska położona jest po prawej stronie, co zapewnia dobrą widoczność obszaru reza i optymalną kontrolę. 3. Niewielkie wymiary, niska waga, ergonomiczny kształt i duże antypoślizgowe powierzchnie uchwytyw zapewniają komfort pracy z urządzeniem. 4. Optymalne oświetlenie obszaru reza dzięki diodzie świetlnej LED wysokiej jakości.




GERMAN
DESIGNED
QUALITY BY

THE INDUSTRIAL DESIGN COMPANY



www.einhell.com




GERMAN
DESIGNED
QUALITY BY

THE INDUSTRIAL DESIGN COMPANY



www.einhell.com











GERMAN
DESIGNED
QUALITY BY

THE INDUSTRIAL DESIGN COMPANY

Official Tool Expert




Die abgebildeten Geräte sind Veranstaltung und
Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten.
Originalen/Originalen, Originalen und Originalen.
Subject to change without prior announcement and obligation.
The terms and colors in the illustration may differ from the
original item. Subject to errors and omissions.



EXPERT

- (1) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ
- (2) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (3) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (4) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (5) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (6) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (7) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (8) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (9) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (10) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (11) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (12) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (13) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (14) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (15) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (16) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (17) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (18) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (19) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (20) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (21) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (22) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (23) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (24) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (25) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (26) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (27) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (28) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (29) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (30) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (31) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (32) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (33) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (34) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (35) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (36) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (37) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (38) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (39) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (40) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (41) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (42) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (43) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (44) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (45) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (46) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (47) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (48) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (49) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (50) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (51) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (52) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (53) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (54) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (55) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (56) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (57) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (58) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (59) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (60) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (61) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (62) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (63) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (64) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (65) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (66) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (67) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (68) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (69) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (70) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (71) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (72) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (73) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (74) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (75) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (76) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (77) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (78) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (79) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (80) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (81) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (82) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (83) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (84) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (85) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (86) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (87) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (88) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (89) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (90) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (91) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (92) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (93) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (94) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (95) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (96) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (97) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (98) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (99) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA
- (100) AKKUMÄTTÖNÖN KÄSIPIIRÖDÄMÄ PILA

TE-CS 18/150 Li - Solo



Art.-Nr. 43.312.20
I-Nr. 21032/02-A07

